



## Tiesinis šlifukoelis, Tipas: 722319



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077261 722319
GTIN	4014586879444
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

- Rankinis tiesinis šlifukoelis.
- Rami eiga dėl kelių suklio guolių.
- Našus variklis su didele sukimo jėga.
- Kadangi sūkių skaičius reguliuojamas, puikiai tinka apdirbti nerūdijantįjį plieną bei šlifavimo ir poliravimo darbams.
- Tinka šlifavimo diskams ir kietmetalio frezoms.
- Galingas tiesinis šlifukoelis su ilgu suklio kakliuku.

#### Tiekimo sudėtis:

Su užspaudimo įvare  $\varnothing$  6 mm, 2 veržliarakčiais SW13 ir SW17.

#### Pastaba:

Tiesiniai šlifukoeliai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių  $\varnothing$  iki 12 mm.

### Techninis aprašymas

Naudojama galia	750 W
Gamintojo pavadinimas	GSZ8-280PEL
Laido ilgis	4 m
Svoris	1,8 kg
maksimali vibracija pagal EN	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
Sūkių skaičiaus diapazonas	8500 - 28000 min <sup>-1</sup>
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

## Priedai

Spyruokliuojanti įvorė tiesiniams šlifuokliams Užspaudimo įvorės Ø 6 mm

077268 6