

**Mahr**

**Skaitmeninis svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 41,2 mm,  
Matavimo ribos kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,25/43mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	436505 0,25/43
GTIN	4059192013516
Produktų klasė	43A

## Aprašymas

### Modelis:

Skaitmeninis svirtinis indikatorius su skaitmeniniais ir analoginiais rodmenimis ir **1/1000 padalos verte**.

**Matavimo režimai:** standartinis / MIN / MAX / MAX-MIN. Galima įvesti korekcijos koeficientą.

### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, užspaudžiamu jungiamuoju antgaliu Ø 8 mm, matavimo liestuko raktu, HM matavimo liestuku Ø 2 mm.

### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498951. Atsarginius liestukus žr. Nr. 436210; 436240.

## Techninis aprašymas

Matavimo verčių variacijos $f_u$	7 $\mu\text{m}$
Nuokrypio amplitudė $f_e$	10 $\mu\text{m}$

Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,25 mm
Matavimo jėga	0,07 N
Korpuso Ø	43 mm
Pakreipimo ribos	2×100 laipsniai
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Liestuko ilgis	41,2 mm
Matavimo rutulio Ø	2 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG
KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kietlydinio liestukas Matavimo antgalio ilgis 36,5 mm Matavimo rutulio Ø 2 mm	436240 2
Prijungimo kabelis Duplex Tipas R2	498951 R2

Kietlydinio liestukas Matavimo antgalio ilgis 12,5 mm  
Matavimo rutulio Ø 2 mm

436210 2

Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2

498951 USB2