

Garant

Elektra reguliuojamo aukščio darbo vieta Keliamoji galia maks. 350 / 300 kg, tamsi Eluplan plokštė, Tipas: 1500/S

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920306 1500/S
GTIN	4062406120788
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindinio rėmo stabilumas užtikrinamas naudojant kryžminius skersinius iš šonų ir gale. 50mm storio plokštė iš Eluplan, tamsi. Darbo stalias **su** tarpinėmis plokštelėmis, galima montuoti į vieną eilę.

Spalva:

Juodos spalvos reguliuojamo aukščio kojos, kryžminiai skersiniai – tamsiai pilki RAL 7016 **dažyti milteliniu būdu.**

Rekomendacija:

Lengva surinkti tiek sėdint, tiek stovint.

Pastaba:

Dėl maksimalios keliamosios galios galima naudoti tik stumdomus korpusus. Nemontuokite korpusų po stalviršiu. Kitos dalys ženkliai sumažina keliamąją galią. Matavimo prietaisas pristatomas pilnai sumontuotas.

Techninis aprašymas

Svoris	89 kg
Darbastalio storis	50 mm
Didžiausia keliamoji galia	350 kg
Gylis	750 mm

Plotis	1500 mm
Keliamoji galia, kai apkrova pastovi	350 kg
Stalviršio medžiaga	Tamsus eluplanas
Darbastalio gylis	750 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	720 - 1200 mm
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Darbastalio ilgis	1500 mm
Eigos greitis	22 mm/s
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	350 kg
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
medžiagos storis	1 mm
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbastalis