

Mahr**Skaitmeninis mikrometras su nesisukančia ašimi, i-wi, Matavimo diapazonas: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421605 0-25
GTIN	4059192058845
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiaje ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo plokštumos iš kietlydinio. Iš anksto įtempta terklė su greitaveike pavara. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Aprašymas:

- **Sraigto žingsnis 5 mm per apsisukimą sumažina matavimo laiką.**
- **Nesisukanti ašis tausoja matuojamus paviršius.**

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

Priedai pasirinktinai:

i-wi belaidis imtuvas Nr. 498912 STICK.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	10 mm
Sraigto žingsnis	5 mm
Leistina paklaida	2 µm
Padalos vertė	0,001 mm
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė	0,00005 in
Sraigto Ø	6,5 mm
Kalibravimas	B1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25

Priedai

Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK
--	--------------