

**HOLEX****Dildžių rinkinys su 2K rankena, 5 vnt., suvyniojamame dėkle, įkartos dydis 3, ilgis be antgalio: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	517426 250
GTIN	4062406122324
Produktų klasė	52A

**Aprašymas****Modelis:**

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

Siekiant apsaugoti dildes, jų rinkiniai sudedami į **tvirtus suvyniojamus nailono dėklus**.

Apsaugotos dildės neužsiteršia, nepažeidžiamos jų įkartos, o tai užtikrina pastovią aukštą darbo kokybę, lygius paviršius ir didesnį patvarumą.

**Nr. 3** = pusiau glotni.

Su ergonomiška 2 komponentų plastikinėmis rankenomis.

**Paskirtis:**

**Aukštos kokybės dildė** naudojimui dirbtuvėse, naši ir patvari.

**Tiekimo sudėtis:**

**5 dalių dildžių komplektas**, kuriame yra po vieną **plokščią, tribriaunę, keturbriaunę, pusapvalę ir apvalią dildę**.

**Techninis aprašymas**

Ilgis be antgalio	250 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos dydis 3
Įkartos	3
Norma	DIN 7261

Atskirų dildžių skaičius	5
Produkto rūšis	Dirbtuvėms skirta dildė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		