

**Garant**

**Šlifavimo gaubtelis (CER), Grūd. dyd. 80, Šlifavimo gaubtelio Ø, ilgis, forma: 1626A**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553035 1626A
GTIN	4062406122829
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis agresyvumas ir greitas medžiagos nuėmimas dėl **optimalaus grūdelių sukibimo**. **Keraminiai grūdeliai (CER)** puikiai tinka nerūdijančiojo plieno ir nikelio lydinių apdirbimui. Didelis nuimamos medžiagos kiekis ir šaltas šlifavimas.

**Paskirtis:**

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės, o staklėms veikiant juos patikimai laiko išcentrinė jėga. **Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami** (užsukti/nusukti įpjovų kryptimi).

**Pastaba:**

Tinka tik su šlifavimo gaubtelių laikikliais Nr. 553100.

**Techninis aprašymas**

rekomenduojamas sūkių skaičius	12000 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo gaubtelio Ø	16 mm
Šlifavimo gaubtelio ilgis	26 mm

Forma	A
Grūdėtumas	80
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 80
Produkto rūšis	Šlifavimo gaubtelis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		