

Garant

Šlifavimo gaubtelis (specialus korundas), Grūd. dyd. 320, Šlifavimo gaubtelio Ø, ilgis, forma: 0511G

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553056 0511G
GTIN	4062406123222
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Didelis agresyvumas ir greitas medžiagos nuėmimas dėl **optimalaus grūdelių sukibimo. Specialus korundas (A)** su dengiamuoju rišikliu nerūdijančiųjų ir karščiui atsparių plienų apdirbimui, gaminant įrankius ir profilius.

Paskirtis:

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės, o staklėms veikiant juos patikimai laiko išcentrinė jėga. **Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami** (užsukti/nusukti įpjovų kryptimi).

Pastaba:

Tinka tik su šlifavimo gaubtelių laikikliais Nr. 553100.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius	40000 min ⁻¹
Forma	G
Šlifavimo gaubtelio ilgis	11 mm

Šlifavimo gaubtelio Ø	5 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Grūdėtumas	320
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 320
Produkto rūšis	Šlifavimo gaubtelis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		