


Garant

Šlifavimo gaubtelis (specialus korundas), Grūd. dyd. 80, Šlifavimo gaubtelio Ø, ilgis, forma: 0713C

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553050 0713C
GTIN	4062406123437
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Didelis agresyvumas ir greitas medžiagos nuėmimas dėl **optimalaus grūdelių sukibimo. Specialus korundas (A)** su dengiamuoju rišikliu nerūdijančiųjų ir karščiui atsparių plienų apdirbimui gaminant įrankius ir profilius.

Paskirtis:

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės, o staklėms veikiant juos patikimai laiko išcentrinė jėga. **Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami** (užsukti/ nusukti įpjovų kryptimi).

Pastaba:

Tinka tik su šlifavimo gaubtelių laikikliais Nr. 553100.

Techninis aprašymas

Forma	C
rekomenduojamas sūkių skaičius	30000 min ⁻¹
Šlifavimo gaubtelio Ø	7 mm

Šlifavimo gaubtelio ilgis	13 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Grūdėtumas	80
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 80
Produkto rūšis	Šlifavimo gaubtelis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		