

**Garant****Šlifavimo gaubtelio laikiklis, Galvos Ø, ilgis, forma: 1015G****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 553100 1015G  |
| GTIN             | 4062406123864 |
| Produktų klasė   | 51E           |

**Aprašymas****Modelis:**

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės ir, mašinai veikiant, juos patikimai laiko išcentrinė jėga. **Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami** (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi).

**Elastinė guminė galvutė su įpjovomis** ir plieniniu kotu.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka gaminant įrankius glotniajam baigiamajam apdirbimui sunkiai prieinamose vietose.

**Tinka:**

Šlifavimo gaubteliai Nr. 553035 - 553328.

**Techninis aprašymas**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Galvos Ø                  | 10 mm                         |
| maksimalus sūkių skaičius | 45000 min <sup>-1</sup>       |
| Koto Ø                    | 3 mm                          |
| Galvutės ilgis            | 15 mm                         |
| Produkto rūšis            | Šlifavimo gaubtelio laikiklis |