

**Garant**

**Šlifavimo gaubtelis (specialus korundas), Grūd. dyd. 60, Šlifavimo gaubtelio Ø, ilgis, forma: 1015C**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553047 1015C
GTIN	4062406123925
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis agresyvumas ir greitas medžiagos nuėmimas dėl **optimalaus grūdelių sukibimo. Specialus korundas (A)** su dengiamuoju rišikliu nerūdijančiųjų ir karščiui atsparių plienų apdirbimui gaminant įrankius ir profilius.

**Paskirtis:**

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės, o staklėms veikiant juos patikimai laiko išcentrinė jėga. **Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami** (užsukti/nusukti įpjovų kryptimi).

**Pastaba:**

Tinka tik su šlifavimo gaubtelių laikikliais Nr. 553100.

**Techninis aprašymas**

rekomenduojamas sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo gaubtelio ilgis	15 mm
Šlifavimo gaubtelio Ø	10 mm

Forma	C
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Grūdėtumas	60
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 60
Produkto rūšis	Šlifavimo gaubtelis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		