

3M**Rupiojo valymo diskas su kotu (SiC), XT-ZS, Disko Ø: 75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555930 75
GTIN	4054596605817
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša.

Tvirtos briaunos, labai didelis patvarumas ir nuimamos medžiagos kiekis. Puikiai tinka nuodegų šalinimui.

Paskirtis:

Radialinis apdirbimas lanksčiais velenais ir tiesiniais šlifuokliais. Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Techninis aprašymas

Disko storis	15 mm
Disko Ø	75 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	8000 min ⁻¹
Storis	15 mm
Koto Ø	6 mm

Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Kietumo laipsnis	labai kietas
Smulkumo laipsnis	itin rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	XT-ZS
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1	556380 1
Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1-2	556380 1-2