

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis, HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis:  
63/16HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320051 63/16HP
GTIN	2050002004733
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	63 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	45 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Atsarginė dalis	S07
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 12164-3

Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte