

SWISS TOOLS

**Tekinimo laikiklis neutralus, HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis – A matmuo: 6311-130HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320070 6311-130HP
GTIN	2050002004757
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsarginės dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.  
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Atsarginė dalis	S05
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	neutralus
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

