



Magnetinis matavimo stovas, reguliatorius 2-gubas, Tipas: 290



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441174 290
GTIN	7290005394607
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze.

Universalus indikatoriaus laikiklis jungiamiesiems antgaliams $\varnothing 8$ mm, $\varnothing 6$ mm, $\varnothing 3/8$ colio ir matuokliai su užveržimo prizme. **Galima labai tiksliai reguliuoti dvigubu reguliatoriumi** ant indikatoriaus laikiklio ir magnetinio pado.

Techninis aprašymas

Šarnyrinės svirties ilgis L_2	113 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L_1	133 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Išnešimas	317 mm
Magnetinio pado plotis	50 mm
Sukibimo jėga	800 N

Magnetinio pado ilgis	60 mm
maksimali apkrova	8 kg
Prijungimo sriegis apačioje	M8
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Trikojo pagrindas Tipas 1	442140 1
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Trikojo pagrindas Tipas V	442120 V
Trikojo pagrindas Tipas 1	442120 1
Trikojo pagrindas Tipas K3	442120 K3
Stovo pagrindas su reguliatoriumi Tipas 0	442125 0
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442110 290
Trikojo pagrindas Tipas 0	442120 0
Trikojo pagrindas Tipas 0	442140 0
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Trikojo pagrindas Tipas 1	440868 1
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442114 290
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Atsarginė rankena 3D šarnyrinei svirčiai Tipas 290	442112 290