

Garant GRIDLINE

Kompiuterio korpusas 16G, Aukštis: 500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927335 500
GTIN	4062406124564
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas 16G iš tvirto lakštinio plieno su ventiliatoriumi ir stacionari 2-jų skyrelių kištukinė panelė su jungikliu ir miliamperiniu saugikliu. 3 polių prijungimo laidas (3 m) su pramonine kištukine jungtimi. Oras į korpusą paduodamas ventiliatoriumi. Rakinamas cilindrine spyna.

Paskirtis:

Optimali vieta kompiuteriui darbo vietoje laikyti. Saugo nuo purvo ir apgadinimo. Saugo nuo pašalinių asmenų.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekinės dalys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.

Techninis aprašymas

Naudingasis gylis	600 mm
Ventiliatorių skaičius	1
Svoris	19,7 kg

su elektros lizdų ilgintuvu	taip
Korpusas montavimui apatinėje dalyje (viršus atviras)	taip
Gylis	650 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Prijungimo laido ilgis	3 m
Plotis	400 mm
Naud. aukštis	425 mm
Aukštis	500 mm
Naudingas plotis	350 mm
Elektros lizdų ilgintuvų skaičius	1
Ijungimo / išjungimo jungiklių skaičius	1
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
F tipo kištukų kiekis	2
Nominalioji įtampa	250 V
medžiagos storis	1 mm
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Korpusas kompiuteriui

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
---	-------------