

**Garant****Pjovimo juosta metalui 20×2375, Dantų skaičius colyje: 8/12****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 173557 8/12   |
| GTIN             | 4062406124052 |
| Produktų klasė   | 11S           |

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT** – naši bimetalinė pjovimo juosta su nedylančiais **M42 dantimis** ir specialia lanksčia atramine juosta, mažinančia nugaros apkrovą.

**Paskirtis:**

**Combi žingsnio dantys 0°** – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).<br>**Combi žingsnio dantys 10°** – **universalūs**, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).<br>**Vienodo žingsnio dantys 0°** – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.<br>**Vienodo žingsnio dantys 10°** – didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

**Pastaba:**

**Darbas nauja juosta:** žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

**Techninis aprašymas**

|        |         |
|--------|---------|
| Storis | 0,9 mm  |
| Ilgis  | 2375 mm |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Plotis           | 20 mm                  |
| Priekinis kampas | 0 laipsniai            |
| Dantys           | combi                  |
| Ašmenys          | HSS Co 8               |
| Produkto rūšis   | Pjovimo juosta metalui |