

Garant**Pjovimo juosta metalui 27×3660, Dantų skaičius colyje: 3/4H****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

173737 3/4H

GTIN

4062406125202

Produktų klasė

11S

Aprašymas**Modelis:**

GARANT – naši bimetalinė pjovimo juosta su nedylančiais **M42 dantimis** ir specialia lanksčia atramine juosta, mažinančia nugaros apkrovą.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm). **Combi žingsnio dantys 10°** – **universalūs**, dideliems skerspjuviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm). **Vienodo žingsnio dantys 0°** – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm. **Vienodo žingsnio dantys 10°** – didesniems skerspjuviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

Techninis aprašymas

Ilgis

3660 mm

Storis

0,9 mm

Plotis	27 mm
Dantys	combi
Priekinis kampas	10 laipsniai
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui