

Garant**Pjovimo juosta metalui 27×3660, Dantų skaičius colyje: 4/6H****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	173737 4/6H
GTIN	4062406125226
Produktų klasė	11S

Aprašymas**Modelis:**

GARANT – naši bimetalinė pjovimo juosta su nedylančiais **M42 dantimis** ir specialia lanksčia atramine juosta, mažinančia nugaros apkrovą.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys 10° – **universalūs**, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo žingsnio dantys 0° – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° – didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

Techninis aprašymas

Storis	0,9 mm
Ilgis	3660 mm

Plotis	27 mm
Dantys	combi
Priekinis kampas	10 laipsniai
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui