

Garant**Pjovimo juosta metalui 27×3660, Dantų skaičius colyje: 6/10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

173737 6/10

GTIN

4062406125257

Produktų klasė

11S

Aprašymas**Modelis:**

GARANT – naši bimetalinė pjovimo juosta su nedylančiais **M42 dantimis** ir specialia lanksčia atramine juosta, mažinančia nugaros apkrovą.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).

Combi žingsnio dantys 10° – **universalūs**, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).

Vienodo žingsnio dantys 0° – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.

Vienodo žingsnio dantys 10° – didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

Techninis aprašymas

Plotis

27 mm

Ilgis

3660 mm

Storis	0,9 mm
Dantys	combi
Priekinis kampas	0 laipsniai
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui