



JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 5/8in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614890 5/8
GTIN	4013288167422
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamoju kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Rakto ilgis L: 212 mm

Žiaunų plotis b: 35 mm

Žiočių aukštis h_1 : 8,2 mm

Kilpos aukštis h_2 : 10,5 mm

Žiedo \varnothing D: 32,7 mm

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	212 mm
Kilpos aukštis h_2	10,5 mm
Rakto dydis	5/8 in
Žiedo \varnothing D	32,7 mm
Žiaunų plotis b	35 mm
Žiočių aukštis h_1	8,2 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais

Gamintojo pavadinimas	6000 Joker Imperial
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	80
Suveikimo kampas	4,5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis