



JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 11/16in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614890 11/16
GTIN	4013288167439
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokšte tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamoju kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	235 mm
Kilpos aukštis h ₂	11 mm
Žiedo Ø D	33,8 mm
Žiaunų plotis b	39 mm
Rakto dydis	11/16 in
Žiočių aukštis h ₁	9 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais
Gamintojo pavadinimas	6000 Joker Imperial
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	80

Suveikimo kampas	4,5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis