

Garant**Ištekinimo laikiklis HM elipsės formos, dešininis, Koto Ø DS / iškyšos ilgis L1:
16/64mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273969 16/64
GTIN	4062406128050
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

- Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
- Labai paprastas pjovimo plokštelių keitimas.

Elipsės forma suteikia atsparumą lenkimui.

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	279810 1
Bendras ilgis L	130 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L ₁	64 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Pritaikymo sritys	išorinis ašinis įpjovimas
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

