

**Garant****Ištekinimo laikiklis HM apvali, dešininis, Koto Ø DS / iškyšos ilgis L1: 16/34mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

- Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
- Labai paprastas pjovimo plokštelių keitimas.

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	100 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 1
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L <sub>1</sub>	34 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Pritaikymo sritys	išorinis ašinis įpjovimas
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis