

## HEDI

### Kabelių vyniotuvas, Tipas: 20N



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081197 20N
GTIN	4003644000487
Produktų klasė	08B

#### Aprašymas

##### Modelis:

Kabelių vyniotuvas **su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksumais apsisukimui**. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas**. Terminė **apsauga nuo perkrovos**, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.

Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **150° pasukimo sritimi**.

##### Funkcija:

IP24: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo  $\varnothing < 12$  mm svetimkūnių patekimo, tačiau vistiek įrankius ir laidus rekomenduojama laikyti atokiau.

##### Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

##### Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.

#### Techninis aprašymas

Tipas	20N
Laido ilgis	20 m
Kabelio sandara	5G1,5
Nominali galia išvyniojus	3000 (16 A) W

Korpuso medžiaga	Iš plastiko
Aukštis	450 mm
Kabelio klasė	H07RN-F
Plotis	208 mm
Kabelio medžiaga	Neopreno guma
Ilgis	361 mm
Nominalioji įtampa	400 V
IP apsaugos klasė	IP 24
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kabelių vyniotuvas