

## Mitutoyo

### Skaitmeninis aukščio matuoklis QM-Height su oro pagalve, Tipas: 600



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	445234 600
GTIN	4946368760629
Produktų klasė	44B

#### Aprašymas

##### Modelis:

Labai tikslus, kompaktiškas, rankiniu būdu reguliuojamas aukščio matavimo prietaisas su lengvai įskaitomu, vienspalviu LCD ekranu. Daug matavimo ir analizavimo funkcijų duomenų apdorojimui. Greitas ir patogus funkcijų ir visų reikalingų skaičiavimų pasirinkimas ir valdymas iš vidaus, išorės arba per atstumą. Neribotas perstūmimo greitis. Geresnis baterijos veikimas.

##### Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų.

##### Paskirtis:

Idealiai tinka dirbtuvėms ir matavimo laboratorijoms.

##### Tiekimo sudėtis:

Įskaitant rutulinį liestuką  $\varnothing$  5 mm, kalibravimo bloką, 4 baterijas Nr. 081561 dyd. LR6.

##### Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgalis, žymėjimo adata, laidas ir tinklo adapteris.

#### Techninis aprašymas

Padalos vertė, perjungiama	0,001 / 0,0005 mm
Baterijų kiekis	4
Stataus kampo nuokrypis (priekyje)	12 $\mu$ m

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 600 mm
Plokštumos matavimo atkartojamumas	1,8 µm
Kalibravimas	E2
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Matavimo jėga	1,5 ±0,5 N
Matavimo galvos pastūma	rankinė
Matavimo ribos	0 - 715 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 LR6
Maitinimas	Baterijos
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Aukštimalis

## Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024000 800
DAkS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024010 800