

Garant**Našios dildės, chromuotos įkartos dydis 2, Tipas: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	519100 3
GTIN	4062406128593
Produktų klasė	51S

Aprašymas**Modelis:**

Naudojant chromu dengtas našias dildes, pasižyminčias **HRC 67 kiečiu**, galima apdirbti įvairias medžiagas, pradedant minkštomis medžiagomis, pvz., **aliuminiu**, ir baigiant labai kietomis medžiagomis, pvz.: legiruotaisiais plienais, **nerūdijančiuoju plienu ir keramika**. Ilgis be antgalio 100 mm.

Privalumai:

- **Didelis atsparumas korozijai**
- **3-6 kartus ilgesnis naudojimo laikas palyginus su įprastomis dildėmis.**
- **Nėra užsikimšimo apdirbant labai minkštomis medžiagomis.**

Techninis aprašymas

Skerspjūvis	13x4 mm
Ilgis be antgalio	100 mm
Forma	pusapvalė
Įkartų pobūdis	įkartos dydis 2
Produkto rūšis	Universali dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		

Plienas <1400 N/mm ²	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	ribotai tinka
INOX	tinka
Ti	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	tinka
sausasis	tinka