



## Adapterių rinkinys terkšliniams veržliarakčiams, Dalių skaičius: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

614852 4

GTIN

4062406128395

Produktų klasė

62A

### Aprašymas

**Modelis:**

6-briaunis kotas su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi arba atrama fiksavimui kilpiniame veržliaraktyje.

Dyd. 1-3: Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120 su išmetikliu keičiamųjų galvūčių įstatymui.

Dyd. 4: Vidinis šešiabriaunis pagal DIN 3126 D6,3 antgalių tvirtinimui.

**Privalumai:**

Panaudojus adapterį terkšlinis veržliaraktis su SW 10, 13 arba 19 tampa terkšle.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Turinys:**

po 1 vnt. Nr. 614850: dyd. 1; 2; 3; 4

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 adapterį Nr. 614850: dyd. 1; 2; 3; 4

Laikiklis SW: 10 mm

Laikiklis SW: 13 mm

Laikiklis SW: 19 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

## Techninis aprašymas

Laikiklis SW	10 mm
Laikiklis SW	13 mm
Laikiklis SW	19 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Varomasis šešiabriaunis	D 6,3 mm
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Kvadratinis adapteris

## Priedai

Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje Raktų skaičius 5	614810 5
Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje Raktų skaičius 4	614810 4
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 13 mm	614820 13
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis Rakto dydis 10 mm	614816 10
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute Rakto dydis 13 mm	614812 13
JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 19 mm	614875 19
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 13 mm	614870 13
Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje trumpi Raktų skaičius 5	614818 5
	614810 10

Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje Raktų skaičius 10

Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu Rakto dydis 17X19 mm

614845 17X19

JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 10 mm

614875 10

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 10 mm

614820 10

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 19 mm

614820 19

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute Rakto dydis 19 mm

614812 19

Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje su nulenkiamomis galvutėmis Raktų skaičius 5

614814 5

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis Rakto dydis 19 mm

614816 19

Dvipusis terkšlinis veržliaraktis Rakto dydžiai 10X12 mm

614843 10X12

Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu Rakto dydis 10X11 mm

614845 10X11

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis Rakto dydis 13 mm

614816 13

JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 13 mm

614875 13

JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 19 mm

614870 19

Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje su nulenkiamomis galvutėmis Raktų skaičius 10

614814 10

Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje trumpi Raktų skaičius 10

614818 10

JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 10 mm

614870 10

Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu Rakto dydis 12X13 mm

614845 12X13

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute Rakto dydis 10 mm	614812 10
Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 4	614850 4
Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 1	614850 1
Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 2	614850 2
Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 3	614850 3