

Garant

Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, metrinis $\varnothing d = 5$ mm, TiN, Šešiabriaunis: 2,5mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 293049 2,5 |
| GTIN | 4062406129088 |
| Produktų klasė | 29L |

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

Techninis aprašymas

| | |
|-------------|--------------------------|
| Rakto dydis | 2,5 mm |
| L | 4 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Tolerancija | nuo + 0,06 iki + 0,09 mm |

| | |
|----------------|---|
| Profilis | Šešiabriaunis |
| L ₁ | 10 mm |
| Ø d | 5 mm |
| Danga | TiN |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |