

Garant

Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, colinis $\varnothing d = 8$ mm, TiN, Šešiabriaunis: 1/8in

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 293080 1/8 |
| GTIN | 4062406129231 |
| Produktų klasė | 29L |

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

Techninis aprašymas

| | |
|-------------|-------------------------|
| L | 5 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Tolerancija | nuo + 0,07 iki + 0,1 mm |
| Profilis | Šešiabriaunis |

| | |
|----------------|---|
| L ₁ | 18 mm |
| Ø d | 8 mm |
| Danga | TiN |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |