

**Garant**

**Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, colinis  $\varnothing d = 8$  mm, TiN, Šešiabriaunis: 7/32in**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293080 7/32
GTIN	4062406129255
Produktų klasė	29L

**Aprašymas****Modelis:**

Su TiN danga.

**Paskirtis:**

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

**Tinka:**

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

**Pastaba:**

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

**Techninis aprašymas**

L	9,5 mm
Ašmenys	HSS
Tolerancija	nuo + 0,13 iki + 0,16 mm
Profilis	Šešiabriaunis

L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis