

**Garant**

**Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, colinis  $\varnothing d = 16$  mm, TiN, Šešiabriaunis: 3/16in**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 293086 3/16   |
| GTIN             | 4062406129392 |
| Produktų klasė   | 29L           |

**Aprašymas****Modelis:**

Su TiN danga.

**Paskirtis:**

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

**Tinka:**

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

**Pastaba:**

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

**Techninis aprašymas**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| L           | 8 mm                    |
| Ašmenys     | HSS                     |
| Tolerancija | nuo + 0,1 iki + 0,13 mm |
| Profilis    | Šešiabriaunis           |

|                |   |
|----------------|---|
| L <sub>1</sub> | 40 mm                                     |
| Ø d            | 16 mm                                     |
| Danga          | TiN                                       |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |