

WEKEM®**Pneumatinis purškiklis, Tipas: 1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 083519 1 |
| GTIN | 4260205365540 |
| Produktų klasė | 08G |

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiškas plastikinis laikiklis. Patogios formos rankena slėgiui pakelti. Reguliuojamas **žalvarinis purškimo antgalis**, kuriuo gali pukšti dulksną arba srovę.

Su tirpikliui atspariu Viton sandarikliu.

Paskirtis:

Atsparus rūgštims, pvz.: fosforo, sieros, acto, silicio, oksalo rūgštims. Tinka metanoliui, šarmams ir ketonams, pvz.: natrio hidroksidui, amoniakui, kalcio hidroksidui.

Pastaba:

Netinka silikoninei alyvai arba stabdžių valikliui. Vietoj to naudokite Nr. 083517 dyd. 1. Prekės buvo išbandytos tik su WEKEM produktais. Nėra jokios garantijos, kad bus galima suderinti su kitų gamintojų produktais.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Sandarinimo medžiaga | EPDM |
| Medžiagos purškimo antgalis | PA |
| Purkštuko medžiaga | iš plastiko |

| | |
|----------------------------|------------|
| Talpa | 1 l |
| maksimalus darbinis slėgis | 3 bar |
| Produkto rūšis | Purkštuvas |