

HEDI

**LED paviršiaus apšvietimo lempa su avarinio apšvietimo funkcija, 230 V,
Naudojama galia: 35W**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081269 35
GTIN	4003644000470
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Mažai šešėlio, neakina, didelė šviesos sklaida. **Apsaugotas nuo dulkių ir vandens pusrū IP54.** Tvirtas darbinis šviestuvas su guminiiais kraštais ir penkiais posvyrio kampais pagal poreikį (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integruota rankena nešimui, įjungimo / išjungimo mygtukas galinėje pusėje. Tinka nuolatiniam naudojimui bei naudojimui statybos ir montavimo aikštelėse pagal BGI 608. Su 3 m prijungimo laidu H07RN-F3G1,5.

Avarinės šviesos funkcija – dingus elektrai, šviestuvas įsijungia automatiškai – 21,6V/0,8Ah akumulatorius, šviečia iki 3 valandų, išmani įkrovimo / iškrovimo sistema.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	35 W
Svoris	2300 g
Šviesos srautas	3850 lm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Apšvietimo kampas reguliuojamas	90 laipsniai
Apšvietimo kampas reguliuojamas	35 laipsniai
Apšvietimo kampas reguliuojamas	25 laipsniai

Apšvietimo kampas reguliuojamas	15 laipsniai
Apšvietimo kampas reguliuojamas	0 laipsniai
IP apsaugos klasė	IP 54
Švietimo trukmė	3 h
Nominalioji įtampa	230 V
Bendras plotis	256 mm
Bendras ilgis	273 mm
Bendras aukštis	163 mm
Prijungimo laido ilgis	3 m
ATEX zona	Nera
Produkto pavadinimo požymis	230 V
Produkto rūšis	Paviršiaus apšvietimo lempa