



Akumuliatorinis gręžtuvas be akumulatoriaus ir įkroviklio, Tipas: M18FDD2-2



Užsakymo data

Užsakymo numeris

070211 M18FDD2-2

GTIN

Produktų klasė

03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumulatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogiau laikyti.

Privalumai:

FIXTEC metalinis greitojo užspaudimo griebtuvas.

Tiekimo sudėtis:

0 versija **be akumulatoriaus ir įkroviklio**. Su transportavimo lagaminu.

Techninis aprašymas

Pakuotė

Lagaminas (HD=Heavy Duty)

standartinis naudojimas

Heavy Duty

maksimali vibracija pagal EN

<2,5 m/s²

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2000 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas	M18FDD2-0X
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	135 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 550 min ⁻¹
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Svoris	1,8 kg
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	89 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V, 2 greičių, FIXTEC
USP2	Be akumulatorius, lagamine, greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas OSD2	073920 OSD2
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas WB1	073920 WB1
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
	073827 MB18

Ličio jonų akumulatorius M18B2 Akumulatoriaus tipas
MB18
