

Garant**Šoninio kirpimo žnyplės plastikui, lenktos 15°, KW, Visas ilgis: 130mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	725490 130
GTIN	4062406130626
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Tiesios pjaunančiosios briaunos trumpiems pjūviams be aštrių kampų. Galvutė poliruota, kojėlės su plastiko apvaskalu ir spyruokle.

15° lenkta galvutė.

Paskirtis:

Tiesiam plastikui pertekliaus nukirpimui (**netinka metalui**).

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	130 mm
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	poliruota
Galvutė	lenktas 15°
Produkto pavadinimo požymis	KW

Su atidarymo spyruokle	taip
plastikui	taip
reguliuojamas tvirtinimo varžtas	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės