



## Akumuliatoriniai lituokliai, Gamintojo pavadinimas: M12SI201C



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	073955 M12SI201C
GTIN	4058546029333
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

Akumuliatorinis lituoklis, skirtas naudoti esant temperatūros diapazonui iki 400°C ir 90 W šildymo galiai.

- Pasiiekia naudojimui tinkamą temperatūrą vos per 20–30 sekundžių.
- Galvos padėtį galima reguliuoti 3 lygmenimis – 0°, 45°, 90°.
- Litavimo antgalius galima keisti be įrankių.
- Dvispalvės LED lemputės. Žalia mirksinti švieselė rodo, kad įrankis kaista, žalia nemirksinti švieselė indikuoja, kad įrankis paruoštas naudoti, o raudona švieselė nurodo, jog prietaisas išjungtas, tačiau litavimo antgalis vis dar karštas.
- Temperatūros stebėjimas siekiant temperatūros pastovumo naudojant prietaisą.
- LED darbo zonos apšvietimas.
- 100% suderinama su Milwaukee® M12 produktų programa.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 ličio jonų akumuliatoriumi 12 V / 2,0 Ah, įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.

#### Pastaba:

Tinkamą akumuliatorių rasite Nr. 073814 dyd. MB12.

### Techninis aprašymas

Įkaitinimo laikas	30 s
Gamintojo pavadinimas	M12SI-201C
Šiluminė galia	90 W
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V

Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Lituoklis

---

## Priedai

Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12

073814 MB12