

**Garant****Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094325 10
GTIN	4062406131074
Produktų klasė	01H

**Aprašymas****Modelis:**

Visos sudedamosios dalys taip pat ir medžiaga bei danga **be silikono** (patikrinta Fraunhofer institute). Todėl puikiai tinka naudoti automobilių pramonėje arba dažymo dirbtuvėse. Universalios pirštinės, be silikono, tinka lengviems pramonės darbams, itin atsparios dilimui ir labai patogios. Nailono medžiaga su spandeksu, megzta pagal 15 dydžio technologiją, atspari poliuretano dangai.

**Standartas:**

EN 388, EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Pirštinių dydis	10
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12

Pirštinių savybės	be LABS
Pirštinių savybės	Be silikono
EN 388	3121A
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	mėlynos / oranžinės spalvos
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	FG
Produkto rūšis	Universalios pirštinės