



VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø h7: 8,3 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	123107 8,3
GTIN	4045197449436
Produktų klasė	12E

Aprašas

Aprašymas:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123104.

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 8×D

Smailas kampas: 135 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 95 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 142 mm

Koto Ø: 10 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm²: 0,15 mm/aps,

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
------------------	----

Nominalusis Ø	8,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,15 mm/aps,
Drožlių griovelio ilgis	95 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	10 mm
Bendras ilgis L _{viso}	142 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	82,6 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	8×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia