



Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: 71150764



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Galingas akumuliatorinis smūginis suktuvas su **bešepetėliniu varikliu ir 6 pakopų sukimo momentu nustatymu**. Tvirta metalinė smūginė pavara ir ergonomiškas valdymas dėl minkštos rankenos.

- **1/4 colio HEX antgalis, tiesioginis tvirtinimas.**
- **210 Nm maks. sukimo momentas.**
- **Select Version su MultiVolt sąsaja visiems FEIN ličio jonų akumuliatoriams (12-18 V).**

Privalumai:

Elektroninis sukimo momento nustatymas 6 lygiais.

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio, su L-BOXX. **Be akumulatoriaus ir įkroviklio**, su lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851 – 073866.

Techninis aprašymas

Pakuotė	Transportavimo lagaminas
maksimalus sukimo momentas	210 Nm

maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Gamintojo pavadinimas	ASCD 18-200 W4
Įrankių laikiklio pavaros profilis	HEX
Smūgių skaičius	0 - 3000 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Svoris	1 kg
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Smūginis suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE12 V	073835 FE12
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073837 FE18
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073835 FE18
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE12 V	073837 FE12