

Mahr

Skaitmeninių universalių slankmačių rinkinys i-wi IP 67, Matavimo diapazonas: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415552 200
GTIN	4059192057305
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Universalus skaitmeninis slankmatis įvairiems vidaus ir išorės matavimams (grioveliams, sriegiams, kiaurymėms ir pan.). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Skaitmeninis slankmatis su integruota, bevielė duomenų sąsaja i-wi.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Slankmačiai, tilteliai gylio matavimui Nr. 415556, kontroliniai kalibrai Nr. 415557, matavimo jėgos įrenginys Nr. 415558, 6 poros matavimo antgalių vidiniams ir išoriniams matavimams, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

i-wi imtuvas Nr. 498912

Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Antgalių ilgis	48 mm

Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A1
Kalibravimas	C8
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasMatavimo tiltelis Tipas B	023360 B
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Kontrolinis kalibras vidiniams matavimams 50 mm Tipas 50	415557 50
Gylio matavimo tiltelis 75×7 mm Tipas 75X7	415556 75X7
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Matavimo jėgos įtaisas Tipas M	415558 M