



## Gręžimo karūnėlės, bimetalinės Power Change Plus, Skersmuo: 44mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	589790 44
GTIN	3165140949842
Produktų klasė	54B

### Aprašymas

#### Modelis:

Gręžimo karūna **iš greitapjovio bimetalo** pasižymi patvarumu ir ilgai tarnauja. **Dantų išdėstymas** užtikrina greitą pjūvį ir puikų drožlių pašalinimą. **Power Change** sistema galima greitai be įrankių pakeisti gręžimo karūnas. Didžiausias pjovimo gylis visiems dydžiams **44 mm**.

#### Paskirtis:

Stacionariose ir rankinėse staklėse. Tinka visiems ruošiniams iš plieno, aliuminio, nerūdijančiojo plieno ir medienos.

#### Rekomendacija:

Pjūvio kokybė priklauso, ar gerai pasirinktas sūkių skaičius ir temperatūra. Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

### Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius INOX	95 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius plienui	195 min <sup>-1</sup>
Skersmuo	44 mm
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui	295 min <sup>-1</sup>

Serija	Power Change Plus
Dantų skaičius colyje	4-5
Tinka	plienas
Tinka	Aliuminis
Tinka	nerūdijantysis plienas
Tinka	Mediena
maksimalus pjūvio gylis	44 mm
Produkto rūšis	Gręžimo karūna