



Gręžimo karūnelės, bimetalinės Power Change Plus, Skersmuo: 121mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	589790 121
GTIN	3165140950138
Produktų klasė	54B

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo karūna iš **greitapjovio bimetalo** pasižymi patvarumu ir ilgai tarnauja. **Dantų išdėstymas** užtikrina greitą pjūvį ir puikų drožlių pašalinimą. **Power Change** sistema galima greitai be įrankių pakeisti gręžimo karūnas. Didžiausias pjovimo gylis visiems dydžiams **44 mm**.

Paskirtis:

Stacionariose ir rankinėse staklėse. Tinka visiems ruošiniams iš plieno, aliuminio, nerūdijančiojo plieno ir medienos.

Rekomendacija:

Pjūvio kokybė priklauso, ar gerai pasirinktas sūkių skaičius ir temperatūra. Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius plienui	70 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui	105 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius INOX	35 min ⁻¹
Skersmuo	121 mm
Serija	Power Change Plus
Dantų skaičius colyje	4-5

Tinka	plienas
Tinka	Aliuminis
Tinka	nerūdijantysis plienas
Tinka	Mediena
maksimalus pjūvio gylis	44 mm
Produkto rūšis	Gręžimo karūna