



## Akumuliatorinis 4 greičių gręžtuvas, Tipas: 7116106H1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

070204 7116106H1

GTIN

Produktų klasė

03F

### Aprašymas

#### Modelis:

#### Akumuliatorinis gręžtuvas

- Skirtas tiksliam gręžimui ir sukimui.
  - Elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas švelniam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
  - Tvirtas metalinis pavara korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  - Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklų ilgam naudojimui nepavargstant.
  - Našūs ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos rodmeniu.
- Galingas 12V akumuliatorinis suktuvas su bešepetėliniu varikliu, 4-ių greičių pavara ir nuimamu gręžimo patronu.**
- **Bešepetėlinis FEIN PowerDrive variklis, galingas, nereikalaujantis techninės priežiūros maksimaliam efektyvumui ir patvarumui.**
  - **QuickIN greitojo keitimo sistema.**
  - **Nuimamas gręžimo patronas, pilnai metalinis modelis labai patvarus net ir sunkiausiomis darbo sąlygomis.**
  - **Kiekvienam gręžimo skersmeniui galima parinkti optimalų pjovimo greitį 4 greičių pavara.**
  - **6 mm metale 4. greitis gręžiant 2 500 U/min.**
  - **Galinga eiga 1. greičiu sriegiant.**

- **Optimalus sūkių skaičius savigręžiams varžtams arba sriegimui.**
- **Kompaktiškas 150 mm ilgis (be gręžimo patrono).**
- **FEIN SafetyCell technologija. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.**
- **Techninės priežiūros nereikalaujantis, bešepetėlinis EC variklis, 30 % efektyvesnis nei nuolatinės srovės varikliai, stabilus sūkių skaičius.**
- **Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis eksploataavimo laikas palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.**
- **Patentuota 4-ių greičių pavara su tiesioginiu jungimu efektyviam sukimui, gręžimui su optimaliai pritaikytu sūkių skaičiumi ir sriegio pjovimu.**

**Mechaninis sukimo momento atjungimas**, 20 reguliavimo padėčių, papildoma gręžimo padėtis.

**Privalumai:**

Su QuickIN sąsaja.

**Tiekimo sudėtis:**

Su pradiniu akumuliatorių komplektu 12 V / 3,0 Ah, gręžimo patronu, diržo segtuku, transportavimo lagaminu ir įkrovikliu.

**Pastaba:**

Tinkamus pradinius paketus (sudarytus iš atsarginio akumulatoriaus ir įkroviklio) rasite Nr. 073832 dyd. 9260431701.

## Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 4. greitis	2500 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	20 Nm
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis	1400 min <sup>-1</sup>
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Svoris	1,3 kg
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	40 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 12 V
Gamintojo pavadinimas	ASCM 12Q
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	700 min <sup>-1</sup>
Akumulatoriaus talpa	3 Ah

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	400 min <sup>-1</sup>
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Pakuotė	Lagaminas
Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	12V
USP2	Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, lagamine, tinka medienai ir plienui

## Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas 9260431701	073832 9260431701
Ličio jonų akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas, akumuliatoriaus įtampa FE12 V	073837 FE12
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas 92604317_E	073832 92604317_E