

## Mitutoyo

**Skaitmeninis absoliučiuųjų matavimų indikatorius su apskaičiavimo formule,  
Matavimo intervalas: 12,5mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Produktų klasė	44A

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalus indikatorius su absoliutaus nulio sistema, veikiančia talpumo principu. Matavimo vertė išlieka net ir išjungus prietaisą. **Su integruota apskaičiavimo formule.**

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

#### Duomenų išvadas

#### Matavimo technika

#### Preset (išankst. matmenų nustat.)

#### Tolerancijų vertinimai / režimo (Mode) funkcija

#### Matavimo verčių užlaikymo funkcija

#### Zero / ABS perjungimas

#### Funkcija:

ABS / INC, PRESET, nulinė padėtis, tolerancijų įvertinimas. Matavimo vertės užlaikymo funkcija, MAX- / MIN funkcija. IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

#### Paskirtis:

Naudojamas su įvairiais matavimo tilteliais.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

**Pastaba:**

$Ax + B + Cx-1$  ( $x$  = matavimo eiga). Galimybė laisvai pasirinkti koeficientus.

**Techninis aprašymas**

Korpuso $\emptyset$	61 mm
Padalos vertė, pasirenkama	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Korpuso storis	39 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Matavimo jėga	$\leq 1,5$ N
Jungiamojo antgalio $\emptyset$ h6	8 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,003 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Produkto rūšis	Indikatorius

**Paslaugos**

Kalibravimas Laikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm

023000 12,5

023010 12,5

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis  
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo  
intervalas 12,5 mm

## Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Magnetinė indikatorių galinė sienelė Korpuso Ø 58 mm	434836 58
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Matavimo tiltelis Maksimalus detalės Ø 400 mm	425700 400
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Siūstuvai Tipas S1	498966 S1
Matavimo tiltelis Maksimalus detalės Ø 150 mm	425700 150
Matavimo tiltelis Maksimalus detalės Ø 200 mm	425700 200