

NOVUS[®]**Elektrinis kabių pistoletas, Gamintojo pavadinimas: J105EADHG****Užsakymo data**

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 078410 J105EADHG |
| GTIN | 4009729016411 |
| Produktų klasė | 07E |

Aprašymas**Modelis:**

Paprasti naudoti ir ergonomiški profesionalūs kabių pistoletai tiksliam plonos ir plokščios vielos kabių ir vinių įspaudimui.

- **Užtaisymo sistema - greitas ir paprastas papildymas.**
- **Atstumo ribotuvas lygiagrečiam kabių eilių įspaudimui.**
- **Smūgio jėgos nustatymas.**
- **Patentuotas apsauginis atblokavimas.**
- **Patogu naudoti ir ankštosiose vietose.**
- **Kontrolinis langelis likusių kabių kiekiui patikrinti.**

Universalus elektrinis kabių pistoletas (230 V / 16 A) su elektroniniu smūgio jėgos reguliatoriumi. Kabelio ilgis 3m.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Svoris | 1,2 kg |
| tinkamas kabių tipas | E, A, D, H, G |
| Gamintojo pavadinimas | J-105 |
| maksimalus kabės įkalimo gylis | 16 mm |

| | |
|----------------|--------------------|
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Produkto rūšis | Kabių pistoletas |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm | 078418 14 |
| Plonos vielos kabių rinkinys 5000 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm | 078417 14 |
| Plonos vielos kabių rinkinys 5000 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 10 mm | 078417 10 |
| Plonos vielos kabių rinkinys 5000 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 8 mm | 078417 8 |
| Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 10 mm | 078420 10 |
| Plonos vielos kabių rinkinys 5000 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 6 mm | 078417 6 |
| Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. maksimalus kabės įkalimo gylis 10 mm | 078418 10 |
| Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm | 078420 14 |
| Vinių rinkinys 1000 arba 2600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 16 mm | 078419 16 |
| Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. maksimalus kabės įkalimo gylis 6 mm | 078418 6 |
| Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 8 mm | 078420 8 |
| Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 6 mm | 078420 6 |
| Vinių rinkinys 1000 arba 2600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm | 078419 14 |
| Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. maksimalus kabės įkalimo gylis 8 mm | 078418 8 |