

Mahr**Skaitmeninis mikrometras išgaubtiems paviršiams, Matavimo diapazonas: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421683 0-25
GTIN	4059192058685
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiaame ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498941.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,00005 in
Kalibravimas	B1
Leistina paklaida	4 μm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Padalos vertė	0,001 mm

LCD ekrano skaitmenų dydis	10 mm
Baterijų kiekis	1
Sraigto žingsnis	0,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25