

Mahr**Skaitmeninis mikrometras griovelių matavimui i-wi, Matavimo diapazonas: 50-75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421695 50-75
GTIN	4059192058906
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiam ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

Nesisukanti ašis. **QUICK DRIVE** su **5 mm sraigto žingsniu** per apsisukimą.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

Priedai pasirinktinai:

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

Techninis aprašymas

LCD ekrano skaitmenų dydis	10 mm
Leistina paklaida	5 µm
Padalos vertė	0,001 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Kalibravimas	B2
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė	0,00005 in
Sraigto žingsnis	5 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100