

**Garant****Stelažų kopėčios su ratukais, Pakopų skaičius: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

935800 7

GTIN

4062406134211

Produktų klasė

91B

**Aprašymas****Modelis:**

Pakopinės kopėčios privežamos prie lentynų spintos. Kai nenaudojate kopėčių, jas galima pastatyti prie spintos, tokiu būdu sutaupote erdvę. Pakopos ir skersiniai iš aliuminio, pakopos ir skersiniai sujungti patikimai, 4-gubas krašto užlenkimas. Su Easyfix laikikliu. Su 2 savaiame užsifiksuojančiais ratukais, Ø 80 mm. Sklandžiai judanti važiuoklė viršuje.

**Spalva:**

Skersiniai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

**Pastaba:**

Kiekvienos kopėčios gaminamos pagal **spec. užsakymą**. Visada būtina nurodyti **maksimalų vertikalų pakabinimo aukštį**.

Kopėčių ilgis: 1,85 m

Darbinis aukštis apie: 3 m

maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki: 2,11 m

tinka lentynoms, kurių aukštis: 2000 mm

apatinis išorinis plotis: 0,6 m

Išnešimas: 0,85 m

**Techninis aprašymas**

maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki	2,11 m
Pakopų skaičius	7
apatinis išorinis plotis	0,6 m
Svoris	8,9 kg
Kopėčių ilgis	1,85 m
Laiptų aukštis	235 mm
Išnešimas	0,85 m
Skersinių aukštis	25 mm
Darbinis aukštis apie	3 m
Skersinių plotis	73 mm
tinka lentynoms, kurių aukštis	2000 mm
Produkto rūšis	Kopėčios lentynoms

## Priedai

GripStep pakopos Tinka kopėčių dydžiui 7	935820 7
Laikiklis su galiniu dangteliu Tipas L	935812 L
Laikiklis su galiniu dangteliu Tipas R	935812 R
Papildomas laikiklis aliuminio vamzdžiui Tipas 1	935811 1
Anoduotas aliuminis vamzdis, 3000 mm ilgio Tipas 1	935810 1