



Kompaktiška juostinio šlifavimo mašina GKS, Tipas: 790502002



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077608 790502002
GTIN	4014586888262
Produktų klasė	03H

Aprašymas

Modelis:

Galingas kompaktinis juostinis šlifuoklis metalo apdirbimui.

- **Saugus darbas dėl kontroliuojamų kibirkščių.**
- **Ekonomiška – optimalus kainos ir kokybės santykis.**
- **Iškart galima naudoti – nereikia surinkti ar montuoti.**

Tiekimo sudėtis:

Su 1 šlifavimo juosta 75×2000mm (K 36 R).

Pastaba:

Šlifavimo juostas rasite Nr. 558310 ir Nr. 558453 56.

Gamintojo pavadinimas: GKS 75

Tinklo įtampa: 230 V

Naudojama galia: 1500 W

maksimalus sūkių skaičius: 3000 min⁻¹

Juostos plotis: 75 mm

Juostos ilgis: 2000 mm

Techninis aprašymas

Svoris	45 kg
Naudojama galia	1500 W
Gamintojo pavadinimas	GKS 75
Tinklo įtampa	230 V
Juostos ilgis	2000 mm
maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Juostos plotis	75 mm
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoKLis