

Garant**Įstrižinio kirpimo žnyplės elektronikai, SFW, Visas ilgis: 125mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	726670 125
GTIN	4062406133689
Produktų klasė	71B

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai apdirbtos, siaura forma. Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (62 – 64 HRC). Paviršius matinis, su įmontuotu, reguliuojamu lankstu ir trumpu įleistu sraigtu. Dviguba keičiama spyruoklė patogesniai naudojimui. **2K rankenų apvalkalai** iš antistatinės medžiagos. **Tinka ESD.**

Apdirbama medžiaga:

CNC apdirbtas rutulinių guolių plienas su tiksliais tolerancijos ribomis.

Techninis aprašymas

Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 1,5 mm
Galvutės plotis	10 mm
Pjovimo briaunos ilgis	10 mm
visas ilgis	125 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	labai maža nuosklemba
Rankena	2K rankenos apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (62–64 HRC)

Medžiaga	CNC apdirbtas specialusis įrankių plienas
Paviršius	matinis
Produkto pavadinimo požymis	SFW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės